



SPN215R



Parafoudre 2P débrochable 15KA type 2 avec réserve+contact de télésignalisation

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC 61643-1	275 V
Niveau de protection Up IEC 61643-1	1 kV

Courant électrique

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 μ s, IEC61643)L-N(PEN)/N-PE	5 kA, 20 kA
Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)	125 A
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE	15 kA, 40 kA

Dimensions

Hauteur	82 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	96 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 60 °C
------------------------	-------------

Schéma de réseau

Type de réseau	TN, TT
----------------	--------

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Oui
------------------------------------------	-----

Normes

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	3,60 - 3,60 Nm
-------------------	----------------