



SPN215R



## Parafoudre 2P débrochable 15KA type 2 avec réserve+contact de télésignalisation

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

#### Tension

Tension assignée d'emploi $U_e$	230 - 230 V
Tension maximale de régime permanent $U_c$ suivant IEC 61643-1	275 V
Niveau de protection $U_p$ IEC 61643-1	1 kV

#### Courant électrique

Courant nominal de décharge ( $I_n$ ) 8 - 20 $\mu$ s, IEC61643)L-N(PEN)/N-PE	5 kA, 20 kA
Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)	125 A
Courant choc ( $I_{imp}$ ) L-N(PEN)/N-PE	15 kA, 40 kA

#### Dimensions

Hauteur	82 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	96 mm

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 60 °C
------------------------	-------------

#### Schéma de réseau

Type de réseau	TN, TT
----------------	--------

#### Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Oui
--	-----

#### Normes

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Installation, montage

Couple de serrage	3,60 - 3,60 Nm
-------------------	----------------