



ADC940F



Disjoncteur Différentiel 1P+N 6kA C-40A 30mA type AC

Caractéristiques techniques

Architecture

Position du neutre	gauche
Nombre de pole protégé	1
Nombre de pôles	2 P
Courbe	C

Modèle

Nombre de modules	2
-------------------	---

Connectivité

Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Borne décalée
---	---------------

Principales caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné I_{cn} sous AC selon IEC 60898-1	6 kA
Tension assignée d'emploi U_e	240 V
Fréquence assignée	50 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension maxi d'utilisation	240 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

Intensité du courant

Courant différentiel assigné	30 mA
Courant assigné nominal	40 A
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs	250 A
Pouvoir de fermeture et de coupure	6 kA
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif	1.13 / 1.45 I_n
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	5 / 10 I_n
Pouvoir de coupure assigné I_{cn} sous 230V AC selon IEC 60898-1	6 kA
Pouvoir de coupure ultime I_{cu} AC selon IEC 60947-2	6 kA
Pouvoir de coupure ultime I_{cu} sous 240V AC selon IEC 60947-2	6 kA

Courant / température

Courant assigné à -25°C	46.9 A
Courant assigné à -20°C	46.3 A

Courant assigné à -15°C	45.6 A
Courant assigné à -10°C	45 A
Courant assigné à -5°C	44.4 A
Courant assigné à 0°C	43.8 A
Courant assigné à 5°C	43.1 A
Courant assigné à 10°C	42.5 A
Courant assigné à 15°C	41.9 A
Courant assigné à 20°C	41.3 A
Courant assigné à 25°C	40.6 A
Courant assigné à 30°C	40 A
Courant assigné à 35°C	39.4 A
Courant assigné à 40°C	38.8 A
Courant assigné à 45°C	38.2 A
Courant assigné à 50°C	37.5 A
Courant assigné à 55°C	36.9 A
Courant assigné à 60°C	36.2 A

Coefficient de correction du courant

Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0.95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0.9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0.85

Dimensions

Profondeur produit installé	68 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	35 mm

Fréquence

Fréquence	50 Hz
-----------	-------

Sélectivité

Calibre maximal du fusible aval aM pour une sélectivité sur CC	10 A
Calibre maximal du fusible aval gI pour une sélectivité sur CC	20 A
Calibre minimal du fusible amont aM pour une sélectivité sur CC	50 A
Calibre minimal du fusible amont gI pour une sélectivité sur CC	63 A

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	11.1 W
Puissance dissipée par pôle à In	6.2 W

Déclenchement

Protégé contre les déclenchements intempestifs	Non
--	-----

Endurance	
Endurance électrique en nombre de cycles	2000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	1000
Connexion	
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple	1 / 16 mm ²
Section de raccord bornes aval en câble rigide	1 / 25 mm ²
Section de raccordement en câble souple	1 / 16mm ²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 / 25 mm ²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 / 16 mm ²
Standards	
Texte norme	EN 61009-1
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Type de protection différentielle	AC
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25...40 °C
Classe de limitation d'énergie I ² t	3
Altitude	2000 m
Température de stockage/transport	-25...70 °C
Température	
Température de calibration	30 °C