



SRD08005

Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 613 800/5A 5VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Fonctions

| | |
|---------------------|---|
| Classe de précision | 1 |
|---------------------|---|

Puissance

| | |
|-----------------------------------|------|
| Puissance | 5 VA |
| Puissance dissipée totale sous IN | 6 W |

Dimensions

| | |
|-------------------------|--------|
| Diamètre de l'ouverture | 45 mm |
| Hauteur | 108 mm |
| Largeur | 85 mm |
| Profondeur | 30 mm |
| Hauteur de l'ouverture | 45 mm |
| Largeur de l'ouverture | 65 mm |

Connectivité

| | |
|--------------------------|-------------|
| Type de connection/prise | Borne à vis |
|--------------------------|-------------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Tension

| | |
|------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement | 3 000 V |
|------------------------------|---------|

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service | -40 - 40 °C |
| Température de stockage/transport | -40 - 40 °C |

Raccordement

| | |
|---|-------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 1.5 - 6 mm ² |
| Section de raccordement en câble rigide | 1.5 - 6 mm ² |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP10 |
|-------------------------|------|

Courant électrique

| | |
|---------------------------|-------|
| Courant Max au primaire | 800 A |
| Courant Max au secondaire | 5 A |

Installation, montage

| | |
|---------|-------------------------------|
| Montage | Rail DIN, Platine de fixation |
|---------|-------------------------------|