



BF240

**Bloc différentiel 2P 40A 300mA type A haute immunité**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Position du neutre	gauche
Nombre de pôles	2 P
Type de pôles	2 P

**Modèle**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Principales caractéristiques électriques**

Tension assignée d'emploi Ue	230 / 400 V
Fréquence assignée	50 Hz

**Tension**

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

**Intensité du courant**

Courant différentiel assigné	300 mA
Courant assigné nominal	40 A

**Courant / température**

Courant assigné à 40°C	40 A
------------------------	------

**Dimensions**

Profondeur produit installé	9.2 cm
Hauteur produit installé	7 cm
Largeur produit installé	3.5 cm

**Fréquence**

Fréquence	50 Hz
-----------	-------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	4.3 W
-----------------------------------	-------

**Déclenchement**

Protégé contre les déclenchements intempestifs	Oui
Déclenchement légèrement temporisé	Oui

**Endurance**

Endurance électrique en nombre de cycles	2000
--	------

Endurance mécanique nombre de manoeuvres	1000
<b>Installation, montage</b>	
Couple de serrage	2,8Nm
Type de loquet haut pour produits modulaires	Non applicable
Type de loquet bas pour produits modulaires	non applicable
Démontabilité haute pour produits modulaires	Non
Démontabilité basse pour produits modulaires	Oui
<b>Connexion</b>	
Section de raccordement en câble souple	16mm <sup>2</sup>
<b>Configuration</b>	
Sensibilité différentiel réglable	Non
Temps de déclenchement réglable	Non
Temporisation de la protection différentiel	0 s
<b>Standards</b>	
Texte norme	EN 61009-2-1 ; EN 62423
Directive européenne WEEE	concerné
<b>Sécurité</b>	
Indice de protection IP	IP20
Type de protection différentielle	A HI
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-5...40 °C
Altitude	2000 m