



CFB463F



Interrupteur différentiel 4P 63A 300mA type B NK

Caractéristiques techniques

Architecture

Position du neutre	gauche
Nombre de pôles	4 P
Mode de fixation	rail DIN

Modèle

Nombre de modules	4
-------------------	---

Commandes & indicateurs

Visualisation du défaut différentiel	oui
--------------------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 / 400 V
Fréquence assignée	50 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

Intensité du courant

Courant différentiel assigné	300 mA
Courant assigné nominal	63 A
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs	3 kA
Pouvoir de fermeture et de coupure	0.63 kA
Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-1	10 kA

Courant / température

Courant assigné à 30°C	63 A
------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	70 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Catégorie de dimensions (DIN 43880)	1

Fréquence

Fréquence	50 Hz
-----------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	9.3 W
Puissance dissipée par pôle à In	3.1 W

Déclenchement	
Protégé contre les déclenchements intempestifs	Oui
Déclenchement légèrement temporisé	Non
Endurance	
Endurance électrique en nombre de cycles	2000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	10000
Installation, montage	
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Couple de serrage	3Nm
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Démontabilité haute pour produits modulaires	Non
Démontabilité basse pour produits modulaires	Oui
Connexion	
Section de raccord bornes aval en câble rigide	1.5 / 50 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1.5 / 50 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1.5 / 16 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1.5 / 50 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1.5 / 16 mm²
Type de connexion	cage à vis
Équipement	
Intègre porte étiquette transparent	Oui
Standards	
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25...70 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitude	2000 m
Température de stockage/transport	-25...40 °C