



SVS123B



Voyant LED orange 230VAC QC passage de barre

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée d'isolement	250 V
------------------------------	-------

Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
-------------------------------------	---------

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 50 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

Connectivité

Type de connexion/prise	QuickConnect
-------------------------	--------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 2.5 mm ²
---	---------------------------

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 2.5 mm ²
---	---------------------------

Type de douille	Fix
-----------------	-----

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,80 W
-----------------------------------	--------

Puissance max. par point de chargement	0
--	---

Dimensions

Hauteur	83 mm
---------	-------

Largeur	17,50 mm
---------	----------

Profondeur	62 mm
------------	-------

Éclairage

Type de Lampe	LED
---------------	-----

Matière

Couleur	Orange
---------	--------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------