



ECN140D



## Compteur monophasé direct 40A 1M

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de pôles	2 P
Mode de fixation	rail DIN symétrique

#### Fonctions

Type de tarif géré	tarif simple
--------------------	--------------

#### Modèle

Nombre de modules	1
-------------------	---

#### Compatibilité

Adapté à	achat
----------	-------

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	184 / 276 V
Type de tension d'alimentation	AC
Fréquence assignée	50 Hz

#### Tension

Tension maxi d'utilisation	300 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 kV

#### Intensité du courant

Courant minimum de fonctionnement	0.02 A
Courant de fonctionnement	0.02 / 40 A
Courant assigné nominal	40 A
Courant de référence	5 A
I max du circuit de mesure	40 A

#### Dimensions

Profondeur produit installé	58 mm
Hauteur produit installé	92 mm
Largeur produit installé	18 mm

#### Puissance

Puissance consommée	2 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1 W

#### Spécifications électriques

Type d'émetteur d'impulsion	optique
-----------------------------	---------

**Mesures**

Plage de mesure de la fréquence	45 à 65 Hz
Type d'appareil de mesure	électronique
Principe de mesure	mesure directe

**Installation, montage**

Type de montage	rail DIN
-----------------	----------

**Connexion**

Section de raccordement en entrée de comptage	16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en sortie de comptage	16 mm <sup>2</sup>

**Équipement**

Type d'afficheur	LCD
Type de compteur électronique	compteur monophasé

**Standards**

Texte norme	IEC 62053-21 / 23 ; IEC 61557-12
Directive européenne WEEE	concerné

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Classe de protection	classe II

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25...55 °C
Altitude	2000 m
Température de stockage/transport	-25...70 °C