



EH171A

Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 7 jours 6-24V avec réserve

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	rail DIN
------------------	----------

Modèle

Nombre de modules	3
-------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	6 / 24 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Dimensions

Profondeur produit installé	65 mm
Hauteur produit installé	90 mm
Largeur produit installé	54 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0.5 W
-----------------------------------	-------

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence	900 W
------------------------------------	-------

Connexion

Type de raccordement	avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Configuration

Changement été / hiver	manuel
Finesse de programmation	120 mn
Type de programmeur	analogique
Cycle de programmation	1x7J

Équipement

Nombre de voies	1
Réserve de marche	200 h

Utilisation

Cycle	hebdomadaire
-------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui

Sans halogène	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10...50 °C
Précision de marche	1
Température de stockage/transport	-20...70 °C