



TXA664A



easy

## Module de sortie pour l'éclairage variable - 4 sorties directes 300W / New Easy

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	230 V AC

#### Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données)	2,30 mA
--	---------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de sorties	4
Type de variateur	Universel

#### Capacité

Nombre de modules	8
-------------------	---

#### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	300 W
P max. avec lampes à incandescence	300 - 300 W
Puissance du variateur	0 - 300 W

#### Connectivité

Système bus radio-KNX	Non
Type de connection/prise	QuickConnect

#### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy
----------------------------------	-----------

#### Textes

Fusible	Protection contre les surcharges (affichage à LED), Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique), Protégé contre les courts- circuits et les surcharges (affichage à LED)
---------	---

Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage, Valeurs de variation minimales/maximales réglables sur l'appareil pour chaque canal
Function	Fonction d'apprentissage activable via le bus pour le Fonctionnement optimisé des lampes fluocompactes et à LED
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Porte-étiquette de grande taille
Protection	Avec protection contre la surcharge, les surcharges et les courts-circuits