



EPN546



Télerupteur 3F+1O 230V

Caractéristiques techniques

Fonctions

Max. temporisation	60 s
--------------------	------

Modèle

Nombre de modules	2
-------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	250 / 400 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement	400 V
Tension circuit de commande en CC	110 V
Tension circuit de commande en CA	230 V

Intensité du courant

Intensité de repos	6 mA
Courant assigné nominal	16 A

Dimensions

Profondeur produit installé	63 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	35 mm

Fréquence

Fréquence	50 à 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Consommation à l'appel	55 VA
Puissance dissipée totale sous IN	3.6 W

Résistance

Valeur ohmique nominale de la bobine	612 Ω
--------------------------------------	-------

Endurance

Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles	150000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	500000

Gestion des ampoules fluorescentes

Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle	900 VA
--	--------

Gestion des ampoules incandescentes	
P max. avec lampes à incandescence	1800 W
Connexion	
Nombre de contacts	4
Équipement	
Type de télérupteur	électromécanique
Utilisation	
Durée d'impulsion	50 ms
Standards	
Texte norme	IEC/EN 60669-2
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...40 °C
Température de stockage/transport	-40...80 °C
Commande manuelle possible	Oui