



EPN548



Télerupteur 4F 48V

Caractéristiques techniques

Fonctions

Max. temporisation	60 s
--------------------	------

Modèle

Nombre de modules	2
-------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	250 / 400 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement	400 V
Tension circuit de commande en CC	24 V
Tension circuit de commande en CA	48 V

Intensité du courant

Intensité de repos	6 mA
Courant assigné nominal	16 A

Dimensions

Profondeur produit installé	63 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	35 mm

Fréquence

Fréquence	50 à 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Consommation à l'appel	55 VA
Puissance dissipée totale sous IN	4.8 W

Résistance

Valeur ohmique nominale de la bobine	24 Ω
--------------------------------------	------

Endurance

Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles	150000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	500000

Gestion des ampoules fluorescentes

Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle	900 VA
--	--------

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence	1800 W
------------------------------------	--------

Installation, montage

Couple de serrage	1,6Nm
-------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm ²
---	----------------------

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm ²
---	-------------------------

Nombre de contacts	4
--------------------	---

Type de contact	4F
-----------------	----

Type de connexion	cage à vis
-------------------	------------

Équipement

Type de télérupteur	électromécanique
---------------------	------------------

Utilisation

Durée d'impulsion	50 ms
-------------------	-------

Standards

Texte norme	IEC/EN 60669-2
-------------	----------------

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...40 °C
------------------------	------------

Température de stockage/transport	-40...80 °C
-----------------------------------	-------------

Commande manuelle possible	Oui
----------------------------	-----