



VE218F

Coffret étanche Vector IP55 2 rangées 36 modules h 452mm l 418mm

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	en saillie
Avec guide-câble	Oui
Compatible avec montage Rail DIN	Oui
Tension nominale	400 V
Courant assigné nominal	63 A
Profondeur produit installé	151 mm
Profondeur interne	151 mm
Hauteur produit installé	452 mm
Largeur produit installé	418 mm
Largeur dans les unités de division	36
Epaisseur du matériau des parois latérales	2.5 mm
Type de fermeture de la porte	Loquet
Indice de protection avec porte IP	65
Nombre de serrure de la porte	0
Type de couvercle	fermé (plein)
Verrouillage de la porte	sans
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couleur	gris clair
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	polystyrol (PS)
Type de traitement de surface	non traitée
Adapté à un usage extérieur	Oui
Nombre d'entrée de câbles	15
Nombre rangées	2
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1
Nombre de rails	2
Accessoiriable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	46
GWT tenue au fil incandescent	750 °C
Directive européenne WEEE	concerné

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	08
Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	classe II
Essai fil incandescent	1997
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK08
Température de service	-25...40 °C