



HA966N



## Interrupteur à coupure visible 4P 400A

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	4 P
Type de boîtier	Produit complet

#### Fonctions

Fonction inverseur	Non
--------------------	-----

#### Commandes & indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	380 / 415 V
------------------------------	-------------

#### Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

#### Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	400 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	400 A
Courant de coupure crête	45 kA
Courant assigné nominal	400 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG	50 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde	9 kA
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	400 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	400 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	400 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	400 A

#### Puissance

Puissance utile sous 440/500V 50Hz	220 kW
Puissance utile sous 660V 50Hz	150 kW
Puissance utile sous 380/415V 50Hz	220 kW
Puissance dissipée totale sous IN	38.7 W
Puissance dissipée par pôle à In	24.4 W

**Porte, couvercle**

---

Cadenassable	Oui
--------------	-----

**Connexion**

---

Type de connexion	plage de raccordement
-------------------	-----------------------

**Equipement**

---

Nombre contact auxiliaire à ouverture	0
---------------------------------------	---

---

Nombre contact auxiliaire à fermeture	0
---------------------------------------	---

---

Nombre contact auxiliaire inverseur	0
-------------------------------------	---

---

Commande motorisée optionnelle	Non
--------------------------------	-----

**Standards**

---

Texte norme	IEC 60947-3
-------------	-------------

---

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------