



VF418TR



Coffret encastré 72 M porte transp.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	Encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	4
Nombre de rangées	4
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	72
-------------------	----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	688 mm
Largeur	460 mm
Profondeur	97,50 mm
Hauteur d'encastrement	652 mm
Largeur de montage	426 mm
Profondeur de montage	72 mm
Largeur en modules	18

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matière

Matériau	Plastique
----------	-----------

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	850 °C