



WE044T

Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir titane

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

Matière

Couleur	Titane
Finition	Satiné
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Laqué

Connectivité

Type de connection/prise	QuickConnect
--------------------------	--------------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP21

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Inscription	Sans inscription
Type de raccordement	Avec borne Sanvis
Produit compatible avec	essensya
Gammes compatibles	Hager essensya