WE049

quickconnect

InterBP Duo VMC essensya va-et-vient ou poussoir VMC pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A

Installation, montage

Montage	Encastré

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Matière

Couleur	Pure
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1

Dimensions

Profondeur de montage	37 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07

Textes

Type de commutation	2 voies
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification