



WMC022



silea Pousoir 24V inox brossé

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	24 V
------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement	Non
-------------------------	-----

Nombre de touches	1
-------------------	---

Matière

Couleur	Acier inoxydable
---------	------------------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Laiton, Nickel, Acier inoxydable
---------	----------------------------------

Traitement de surface	Brossé
-----------------------	--------

Transparent	Non
-------------	-----

Connectivité

Type de connexion/prise	QuickConnect
-------------------------	--------------

Dimensions

Profondeur	19,70 mm
------------	----------

Profondeur de montage	13 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	0
--------------------------------------	---

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
---	------

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 60 °C
------------------------	-------------

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Mode de montage	Pour fixation par vissage
-----------------	---------------------------

