



HIC416A

**Commutateur motorisé 4P 160A 230-400V**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	4 P
Type de boîtier	Produit complet

**Fonctions**

Fonction inverseur	Oui
--------------------	-----

**Commandes & indicateurs**

Commande motorisée intégrée	Oui
-----------------------------	-----

**Principales caractéristiques électriques**

Tension assignée d'emploi Ue	380 / 415 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	160 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG	40 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde	4 kA

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	22.5 W
Puissance dissipée par pôle à In	7.5 W
Puissance d'emploi à 400V en AC1	105 kW

**Porte, couvercle**

Cadenassable	Oui
--------------	-----

**Équipement**

Nombre contact auxiliaire à ouverture	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0
Nombre contact auxiliaire inverseur	0
Commande motorisée optionnelle	Non

**Standards**

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------