



WS103



**Prise de courant 2P+T Systo 16A 250V à voyant SanVis 2 modules Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant	Non
----------------------------------	-----

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Indice de protection IP	IP21D
-------------------------	-------

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Hauteur	45 mm
---------	-------

Largeur	45 mm
---------	-------

Profondeur	22,80 mm
------------	----------

**Matière**

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Satiné
----------	--------

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte
-----------------	---

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
-------------------------------------	--------------------

Prise inclinée ou inclinable	Non
------------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
---	-----

Avec lampe de signalisation	Oui
-----------------------------	-----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Avec protection