

WS300H

Double va-et-vient Systo volet roulant 2 modules Blanc Anti-bactérien

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche double

Tension

Tension nominale 250 - 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Capacité

Nombre de modules 2

Matière

Matière Polycarbonate (PC)

Finition Mat

Traitement de surface Laqué