

WS300H

Double va-et-vient Systo volet roulant 2 modules Blanc Anti-bactérien

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Matière

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Finition	Mat
----------	-----

Traitement de surface	Laqué
-----------------------	-------