



WXF062

## Variateur rotatif Gallery

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension de service 230 - 230 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Matière Polycarbonate (PC), Thermoplastique

#### Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

#### Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

#### Puissance

P max. avec lampes à incandescence 20 - 300 W

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble souple 1.5 mm<sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre de modules 2

#### Textes

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

Principe de variation Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage

Type de raccordement Avec bornes à vis