



WXT505



easy

## Interrupteurs automatiques bus KNX 2,20m

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur de montage recommandée 2,20 - 2,20 m

#### Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

Min. temporisation 10 s

#### Connectivité

Système bus radio-KNX Non

#### Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

#### Éléments fournis

Raccordement bus incl. Oui

#### Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données) 10 mA

#### Éclairage

Luminosité de déclenchement, réglable 5 - 1 000 lx

#### Détection

Angle de détection, réglable 45 - 90 °

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Matière

Matière Thermoplastique

#### Textes

Bouton poussoir Avec touche pour automatique / MARCHE permanente / ARRÊT permanent

Mode de fonctionnement Avec 3 modes de fonctionnement : automatique / MARCHE permanente / ARRÊT permanent

Function Simulation de présence, Avec fonction réception

Mode de montage Avec griffes d'écartement, Avec protection de démontage