



XEM470

Energy Management Controller flow

Caractéristiques techniques

Tension

Tension d'entrée 230 - 230 V

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 3

Dimensions

Largeur 70 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Connectivité

Type de montage Adaptateur de rail DIN

Mode de transmission Ethernet

Installation, montage

Montage Rail DIN

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C