



LF520M

**Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm aM 20A 690V AC 80kA**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| caractéristique de déclenchement fusible | temporisé (T) |
|------------------------------------------|---------------|

**Principales caractéristiques électriques**

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Pouvoir de coupure assigné $I_{cn}$ sous AC selon IEC 60898-1 | 80 kA |
| Tension assignée d'emploi $U_e$                               | 690 V |
| Type de tension d'alimentation                                | AC    |

**Intensité du courant**

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Courant assigné nominal                                 | 20 A  |
| Pouvoir de coupure ultime $I_{cu}$ AC selon IEC 60947-2 | 80 kA |

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 à 60 Hz |
|-----------|------------|

**Puissance**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous $I_N$ | 1.29 W |
|--------------------------------------|--------|

**Standards**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Directive européenne WEEE | concerné |
|---------------------------|----------|

**Sécurité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Sans halogène                | Oui |