



LF599G

Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm gG 125A 500V AC 120kA

Caractéristiques techniques

Fonctions

caractéristique de déclenchement fusible	temporisé (T)
--	---------------

Principales caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	120 kA
Tension assignée d'emploi Ue	500 V
Type de tension d'alimentation	AC

Intensité du courant

Courant assigné nominal	125 A
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2	120 kA

Protection

Caractéristique du fusible	gG
Taille de l'élément fusible	22 x 58

Fréquence

Fréquence	50 à 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	11.4 W
-----------------------------------	--------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Conforme REACH	Oui
Conforme RoHS	Oui
Sans halogène	Oui