



HA460

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 4X800A

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	800 A
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw IEC 60947	26 kA

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Μεγάλη λαβή αντίχειρα
Τύπος κατασκευής της συσκευής	Ολοκληρωμένη συσκευή

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	Ναί
------------------------	-----

Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP	IP00
----------------------	------

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	2x 300 mm ²
-------------------------	------------------------

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U _i	1.000 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U _{imp}	12.000 V

Ισχύς

Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα I _n	39,70 W
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I _n	199,10 W
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1	526.000 W

Έλεγχοι και ενδείξεις

Ενσωματωμένη μονάδα κινητήρα	Όχι
------------------------------	-----

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------