



QUADRO ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 10-50mm

Τεχνικές ιδιότητες

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	10 - 50 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	10 - 50 mm ²

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	10 - 10 Nm
--------------------------	------------

Διαστάσεις

Πλάτος/πάχος διανομής	5 - 5 mm
Πλάτος	16,50 mm

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	315 A
------------------	-------

K96D