



QUADRO ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 50-150mm

Τεχνικές ιδιότητες

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	50 - 150 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	50 - 150 mm ²

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	15 - 15 Nm
--------------------------	------------

Διαστάσεις

Ύψος μπάρας ιανομής	12 mm
Πλάτος/πάχος διανομής	5 - 10 mm
Ύψος	19,50 mm
Πλάτος	34 mm

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	275 A
------------------	-------

K96K