



NBN306A

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10kA B 3x6A

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	6 A
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V σύμφωνα με το IEC 60947-2	15 kA
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 230V (IEC/EN 60947-2)	30 kA
Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C	7,61 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C	7,48 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C	7,35 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C	7,21 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C	7,07 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C	6,93 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C	6,78 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C	6,63 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C	6,48 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C	6,32 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C	6,16 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C	6 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C	5,81 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C	5,61 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C	5,41 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C	5,19 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C	4,97 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C	4,74 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C	4,50 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C	4,24 A

Αρχιτεκτονική

Πόλοι	3P
Καμπύλη	B

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	3
-------------------	---

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-1	10 kA
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη	2,80 - 2,80 Nm

Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη

2,80 - 2,80 Nm

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	400 - 400 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC
Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	500 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp}	6.000 V

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Σύνδεση

Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς	1 - 35 mm ²
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς	1 - 25 mm ²
Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς	1 - 25 mm ²
Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς	1 - 35 mm ²

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	2,80 - 2,80 Nm
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας	δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
Τύπος συνδέσεων για υλικά ράγας	Βιδωτοί ακροδέκτες
Δυνατότητα τοποθέτησης 360°	Ναί

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Κλάση περιορισμού ενέργειας I ² t	3
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 70 °C

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	4,06 W
---	--------

Αντοχή

Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	4.000
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	20.000

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγας	Ευθυγραμμισμένα τερματικά
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας	Ευθυγραμμισμένα τερματικά

Διαστάσεις

Ύψος	83 mm
Πλάτος	52,50 mm
Βάθος	70 mm