


TYA663AN



Light Flur



quickconnect

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 3 ΕΞΟΔΩΝ 300W (60W CFL/LED)

Τεχνικές ιδιότητες

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V
Τάση εισόδου	230 - 230 V
Τροφοδοσία τάσης συστήματος	30 V DC μέσω bus

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus για μεταφορά δεδομένων	2,30 mA
--	---------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.75 - 2.5 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.75 - 2.5 mm ²

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων	3
Ισχύς λαμπτήρα LED	210 W
Είδος ρυθμιστή φωτισμού	Universal

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	6
-------------------	---

Ισχύς

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	300 W
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως	900 - 900 W
Ισχύς του μετατροπέα	900 - 900 W

Συνδεσιμότητα

Με σύστημα bus KNX radio	Όχι
Είδος σύνδεσης	quickconnect

Φωτισμός

Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming	60 - 60 W
---	-----------

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS
---------------------------------------	-----

Κείμενο	
Ασφάλεια	Προστασία υπερθέρμανσης (ένδειξη με χρήση LED), Με ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ένδειξη με χρήση LED)
Τρόπος λειτουργίας	1. Εφικτή λειτουργία 2 ή 3 καναλιών, Σύζευξη φορτίου 3 καναλιών για αύξηση της ισχύος εξόδου με παράλληλη σύνδεση των εξόδων
Αρχή ρύθμισης φωτισμού	Phase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση, Ελάχιστες/μέγιστες τιμές ρύθμισης έντασης φωτισμού ανά κανάλι ρυθμιζόμενες στη συσκευή
Λειτουργία	λειτουργία εκμάθησης για βελτιωμένο έλεγχο συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού και LED, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω του KNX
Είδος σύνδεσης	Με plug-inaκροδέκτες quickconnect
Επιγραφή	Μεγάλη ετικέτα
Ασφάλεια	Με προστασία έναντι υπερθέρμανσης, υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος