SPB415R

Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA telesignalisation

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules	4

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	240 / 415 V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Courant nominal de décharge (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE	5 / 20 kA

Tension

Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1	275 V
Niveau de protection Up IEC 61643-1	1 kV
Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC61643-11	1.5 kV
Niveau de protection Up L-N/PEN selon IEC 61643-11	1 kV

Intensité du courant

Calibre de la protection amont	125 A
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE	15 / 40 kA

Dimensions

Profondeur produit installé	58.2 mm
Hauteur produit installé	89.8 mm
Largeur produit installé	71.2 mm

Spécifications électriques

Résistance de court-circuit (Isccr)	25 kA
Contact de signal Sections de connexion	0.14 / 1.5 mm²
Contact de signal Capacité de transport de courant AC/DC	3 / 1 A
Contact de signal Tension nominale AC/DC	250 / 30 V

Configuration réseau

Type de réseau	TT/TN-S

Installation, montage

Couple de serrage	3Nm

Connexion

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1.5 / 35 mm²

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1.5 / 25 mm²

Standards

Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T2
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-40…80 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification