



BRP651304H9010



Angle intérieur pour goutte BRP/BRHP/BRAP 65x130mm sans halogène en blanc pur

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	serrage
------------------	---------

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Compatibilité produits	BRP / BRAP
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goutte	65 mm
Longueur	135 mm
Largeur de goutte	130 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
Nombre de couvercles pouvant être montés	0

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Configuration

Plage angulaire	85 / 95 °
-----------------	-----------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Conformité REACH	Oui

Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-30...90 °C
Température	
Température ambiante	-30...90 °C