



SRD10005

Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 613 1000/5A 5VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de produit	Transformateur de courant à enficher
-----------------	--------------------------------------

Fonctions

Classe de précision	1
---------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

Tension

Tension assignée d'isolement	3 kV
------------------------------	------

Intensité du courant

Courant Max au primaire	1000 A
Courant Max au secondaire	5 A
Courant primaire	1000 A

Dimensions

Profondeur produit installé	30 mm
Hauteur produit installé	108 mm
Largeur produit installé	85 mm
Largeur de l'ouverture	65 mm
Hauteur de l'ouverture	45 mm
Diamètre de l'ouverture	45 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	8 W
-----------------------------------	-----

Connexion

Type de connexion	vis
-------------------	-----

Accessoires inclus

Avec rail en cuivre	Non
---------------------	-----

Équipement

Nombre d'entrées	1
Avec protection tactile	Oui

Utilisation

Rapport de transformation	1000A ; 5A
---------------------------	------------

Standards

Produit certifié	non
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP10
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Conditions d'utilisation	
Température de service	-40...40 °C
Température de stockage/transport	-40...40 °C