



Barre Cu perforée M6 250A 20X5 longueur 1000

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible	Non
----------	-----

Modèle

Conception du jeu de barres	plat
-----------------------------	------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Dimensions

Hauteur produit installé	5 mm
--------------------------	------

Longueur	1000 mm
----------	---------

Largeur produit installé	1000 mm
--------------------------	---------

Hauteur de barre du jeu de barres	5 mm
-----------------------------------	------

Largeur de barre du jeu de barres	20 mm
-----------------------------------	-------

Équipement

Nombre de travée de large	4
---------------------------	---

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

UC832