



EH710



IP20

Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 24 heures sans réserve

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Fonctions

Nombre de canaux en fonctionnement	1
Cycles de commutation	min. 50000

Modèle

Type de commutation	inverseur, comme NF ou NO
Nombre de modules	4

Commandes & indicateurs

Interrupteurs / Poussoirs manuels	avec interrupteur rotatif pour activation / désactivation temporaire
-----------------------------------	--

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	196 / 230 / 253 V
Fréquence assignée	50 Hz

Tension

Tension de service	230 V~
--------------------	--------

Intensité du courant

Courant de commutation à $\cos \varphi = 0,6$	max. 3 A
---	----------

Dimensions

Profondeur produit installé	48,5 mm
Hauteur produit installé	72 mm
Dimensions (LLxllxhh)	72 x 72 x 48,5
Largeur produit installé	72 mm
Largeur	4 modules

Puissance

Puissance consommée	0,5 VA
Puissance absorbée (fonctionnement)	0,5 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1 W
Pertes en puissance à pleine charge	≈ 1 W

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence	1000 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	max. 1000 W

Installation, montage

Mode de montage	pour montage en saillie
-----------------	-------------------------

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 / 6mm ²
Section de conducteur (flexible)	1...6 mm ²
Section de conducteur (rigide)	1...6 mm ²
Nombre de contacts	1
Type de contact	1 inverseur
Type de raccordement	avec bornes à vis
Contact	avec contact de commutation libre de potentiel
Type de connexion	cage à vis

Configuration

Nombre de pas de programmes	72
Changement été / hiver	manuel
Finesse de programmation	10 mn
Type de programmeur	analogique
Cycles de programme	Cycle du programme: 24 heures
Cycle de programmation	24 H
Réglage	Réglage via un disque de commutation journalier

Équipement

Nombre de voies	1
Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt	72
Réserve de marche	sans
Cycles de commutation à $\cos \varphi = 0,6$	min. 20000

Utilisation

Cycle	journalier
-------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...50 °C
Précision de marche	1
Température de stockage/transport	-20...60 °C

Identification

Gamme design principale	COMMANDE D'ECLAIRAGE
-------------------------	----------------------