



VF122TJ

Coffret encastré 22 M porte transp.

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Modèle

Nombre de modules	22
-------------------	----

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	400 V
------------------	-------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur de montage	72 mm
Profondeur niche murale	72 mm
Profondeur produit installé	97.5 mm
Profondeur interne	97.5 mm
Hauteur produit installé	293 mm
Hauteur de montage	257 mm
Largeur produit installé	532 mm
Largeur dans les unités de division	22
Hauteur d'encastrement	257 mm
Largeur de montage	498 mm

Porte, couvercle

Indice de protection avec porte IP	40
Cadenassable	Non
Nombre de serrure de la porte	0
Type de couvercle	fermé (plein)
Verrouillage de la porte	sans
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur

Matière	matière plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Équipement	
Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Nombre de rails	1
Accessoriable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Oui
Porte pour transmission du signal	Oui
Standards	
GWT tenue au fil incandescent	650 °C
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP40
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25...40 °C