




EPN051



Contact auxiliaire

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules 0.5

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi U_e 250 V

Tension

Tension assignée d'isolement 250 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 2 A

Dimensions

Profondeur produit installé 58 mm

Hauteur produit installé 83 mm

Largeur produit installé 8.75 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0.1 W

Installation, montage

Monté d'usine Non

Connexion

Section de raccordement en câble souple 1 / 6mm²

Section de raccordement en câble rigide 1,5 / 10mm²

Nombre de contacts 2

Type de contact 10+1F

Type de connexion cage à vis

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Conditions d'utilisation

Température de service -5...40 °C

Température de stockage/transport -40...80 °C