



VS112TJ



## Coffret saillie 12 M porte transp.

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                  |            |
|------------------|------------|
| Mode de fixation | en saillie |
|------------------|------------|

#### Fonctions

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

#### Modèle

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 12 |
|-------------------|----|

#### Principales caractéristiques électriques

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 400 V |
|------------------|-------|

#### Intensité du courant

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

#### Dimensions

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Profondeur produit installé         | 99 mm  |
| Profondeur interne                  | 99 mm  |
| Hauteur produit installé            | 252 mm |
| Largeur produit installé            | 282 mm |
| Largeur dans les unités de division | 12     |

#### Porte, couvercle

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Indice de protection avec porte IP | 40            |
| Cadenassable                       | Non           |
| Nombre de serrure de la porte      | 0             |
| Type de couvercle                  | fermé (plein) |
| Verrouillage de la porte           | sans          |
| Battant de porte                   | unique        |
| type de couvercle                  | porte         |
| Couvercle/porte transparent(e)     | Oui           |

#### Matières

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur                       | blanc                |
| Couleur RAL                   | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière                       | matière plastique    |
| Type de traitement de surface | non traitée          |

#### Installation, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

**Équipement**

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Nombre rangées                           | 1   |
| Nombre de travée de large                | 1   |
| Nombre de rails                          | 1   |
| Accessoiriable                           | Oui |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0   |
| Extension possible                       | Oui |
| Borne de mise à la terre                 | Oui |
| Borne à conducteur neutre                | Oui |
| Porte pour transmission du signal        | Oui |

**Standards**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| GWT tenue au fil incandescent | 650 °C   |
| Directive européenne WEEE     | concerné |

**Sécurité**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Indice de protection IP      | IP40      |
| Classe de protection         | classe II |
| Conformité REACH             | Non       |
| Conforme à la directive RoHS | Oui       |

**Conditions d'utilisation**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25...40 °C |
|------------------------|-------------|