



VS412TF



Coffret saillie 48 M porte transp.

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Modèle

Nombre de modules	48
-------------------	----

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	400 V
------------------	-------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	99 mm
Profondeur interne	99 mm
Hauteur produit installé	647 mm
Largeur produit installé	282 mm
Largeur dans les unités de division	12

Porte, couvercle

Indice de protection avec porte IP	40
Cadenassable	Non
Nombre de serrure de la porte	0
Type de couvercle	fermé (plein)
Verrouillage de la porte	sans
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	matière plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Équipement

Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	1
Nombre de rails	4
Accessoirable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Oui

Standards

GWT tenue au fil incandescent	650 °C
Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-25...40 °C
------------------------	-------------