WE022G

quickconnect

InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir à griffes pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	24 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	70 mm

Matières

Couleur	blanc
Matière	polycarbonate
Type de traitement de surface	non traitée

Sécurité

Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-10…35 °C
Température de stockage/transport	-10…50 °C

Identification

Série	essensya
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification