



WNA022B

## Cubyko poussoir LT 10/1F associable blanc IP55

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de touches	1
Mode de fixation	clipsé

#### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

#### Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polypropylène

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP20
Résistance au choc	IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C

#### Identification

Série	cubyko
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

#### Pictogrammes

Symbole WA	INSTALLATEUR.JPG
------------	------------------