



WNE023

## Poussoir Cubyko 1F à voyant témoin encastré Gris IP55

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation vissé

#### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 A

#### Dimensions

Profondeur produit installé 40 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Dimensions (LLxllxhh) 83X83X30

Largeur produit installé 75 mm

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

#### Matières

Couleur RAL RAL 7011 - Gris fer

Matière polypropylène

#### Connexion

Type de connexion Quickconnect

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Essai fil incandescent NF EN 60-695-2

#### Conditions d'utilisation

Température de service -40...30 °C

Température de stockage/transport -50...50 °C

#### Identification

Série cubyko

Composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)