



WXF315

Thermostat électronique gallery

Caractéristiques techniques

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
-----------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 / 250 V
Fréquence assignée	50 Hz

Mesures

Plage de réglage de la consigne	5 / 30 °C
---------------------------------	-----------

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--------------------------------------------	---

Alimentation

Tension d'alimentation	230 V
------------------------	-------

Connexion

Type de connexion	Raccordement à vis
-------------------	--------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	0...50 °C
Température de stockage/transport	-20...60 °C
Classe d'efficacité énergétique	IV (2%)

Identification

Applications	Régulation HVAC
Série	gallery