



ESD427S

Contacteur Silencieux 25A, 2F+2O, 24V

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	4 P
-----------------	-----

Modèle

Nombre de modules	2
-------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	400 V
------------------------------	-------

Fréquence assignée	50 Hz
--------------------	-------

Tension

Tension assignée d'isolement	440 V
------------------------------	-------

Tension circuit de commande en CC	0 V
-----------------------------------	-----

Tension circuit de commande en CA	24 V
-----------------------------------	------

Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
-------------------------------------	------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Courant thermique en air libre	25 A
--------------------------------	------

Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A	25 A
---	------

Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B	8.5 A
---	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	60 mm
-----------------------------	-------

Hauteur produit installé	83 mm
--------------------------	-------

Largeur produit installé	35.75 mm
--------------------------	----------

Puissance

Consommation à l'appel	2.8 VA
------------------------	--------

Consommation de maintien	2.8 VA
--------------------------	--------

Puissance dissipée totale sous IN	5.8 W
-----------------------------------	-------

Puissance dissipée par contact	1.5 W
--------------------------------	-------

Puissance dissipée par la commande	2.8 W
------------------------------------	-------

Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A	4.6 kW
---	--------

Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B	880 W
---	-------

Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie A	13.8 kW
---	---------

Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie B 2.6 kW

Déclenchement

Temps de réponse à l'ouverture 15 ms
Temps de reponse à la fermeture 25 ms

Résistance

Valeur ohmique nominale de la bobine 137 Ω

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles 30000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres 100000

Gestion des ampoules fluorescentes

Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle 810 VA
Lampes fluorescentes compensées duo 1990 VA
charge max. de lampe fluorescente 950 VA

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence 1900 W

Connexion

Nombre de contacts 4
Section de raccordement en câble rigide pour la commande 1 / 10 mm²

Equipement

Accessoirable Oui

Utilisation

commande sur place/manuelle Non

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP2X
Classe de protection classe II

Conditions d'utilisation

Température de service -10...50 °C
Température de stockage/transport -40...80 °C