



FWB61GS

Coffret FWB,univers, saillie, classell, IP44, porte transp., 950x300x161mm,QC

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Modèle

Nombre de modules	72
-------------------	----

Compatibilité

Compatible avec Multimedia	Non
----------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	165 mm
-----------------------------	--------

Profondeur interne	156 mm
--------------------	--------

Hauteur produit installé	950 mm
--------------------------	--------

Hauteur de montage	950 mm
--------------------	--------

Largeur produit installé	300 mm
--------------------------	--------

Largeur dans les unités de division	12
-------------------------------------	----

Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm
--	------

Porte, couvercle

Nombre de serrure de la porte	1
-------------------------------	---

Type de couvercle	Avec découpe
-------------------	--------------

Battant de porte	unique
------------------	--------

type de couvercle	porte
-------------------	-------

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
--------------------------------	-----

Matières

Couleur	blanc
---------	-------

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
-------------	----------------------

Matière	acier
---------	-------

Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
-------------------------------	-----------------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Connexion

Equipement

Nombre rangées	6
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1
Accessoiriable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Oui
Porte pour transmission du signal	Non

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non