



ADX466H

differentiale magn. accessoriabile 4P 30mA - A 16A 10kA C 4 M

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	16 A
Sensibilità $I_{\Delta n}$	30 mA
Potere di interruzione nominale I_{cn} a 400 V AC secondo IEC 60898-1	10 kA
Corrente nominale a -25°C	19,40 A
Corrente nominale a -20°C	19,10 A
Corrente nominale a -15°C	18,90 A
Corrente nominale a -10°C	18,60 A
Corrente nominale a -5°C	18,30 A
Corrente nominale a 0°C	18 A
Corrente nominale a 5°C	17,60 A
Corrente nominale a 10°C	17,30 A
Corrente nominale a 15°C	17 A
Corrente nominale a 20°C	16,70 A
Corrente nominale a 25°C	16,30 A
Corrente nominale a 30°C	16 A
Corrente nominale a 35°C	15,60 A
Corrente nominale a 40°C	15,20 A
Corrente nominale a 45°C	14,90 A
Corrente nominale a 50°C	14,40 A
Corrente nominale a 55°C	14 A
Corrente nominale a 60 °C	13,60 A
Potere di interruzione di servizio I_{cs} AC secondo IEC 60898-1	10 kA

Architettura

Curva	C
Posizione del neutro	Sinistra, Destra
Numero di poli	4P
Numero di poli protetti	4

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Protezione

Tipo di corrente residua	A
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Condizioni di impiego

Con riserva di modifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 400 V
Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Rigidità dielettrica	2 kV
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	2 - 2 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale superiore	2 - 2 Nm
Coppia di serraggio nominale	2 - 2 Nm
Possibilità di montaggio a 360°	Sì
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari	Terminale a vite
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Biconnect

Principali caratteristiche elettriche

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-1	10 kA
--	-------

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Connessione

Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili	1 - 16 mm²
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi	1 - 25 mm²

Condizioni d'uso

Classe di limitazione di energia I²t	3
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2	2
Temperatura d'esercizio	-25 - 40 °C

Serie

Altezza	84 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	70 mm

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Potenza

Potenza dissipata totale	10,90 W
--------------------------	---------