



FWB61S

**Coffret FWB,univers, saillie, classell, IP44, porte pleine, 950x300x161mm,QC**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation en saillie

**Fonctions**

Avec guide-câble Oui

Interrupteur principal de protection Non

**Modèle**

Nombre de modules 72

**Compatibilité**

Compatible avec Multimedia Non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 125 A

**Dimensions**

Profondeur de montage 161 mm

Profondeur produit installé 165 mm

Profondeur interne 156 mm

Hauteur produit installé 950 mm

Hauteur de montage 950 mm

Largeur produit installé 300 mm

Largeur dans les unités de division 12

Epaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte Loquet rabattable

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle Avec découpe

Verrouillage de la porte sans

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Poids du cuivre contenu dans le produit 0.042 kg

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur

Non

---

### Connexion

---

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

---

### Configuration

---

Type d'armoire	Coffret de distribution posé
----------------	------------------------------

---

### Équipement

---

Nombre rangées	6
----------------	---

---

Nombre de travée de large	1
---------------------------	---

---

Nombre de clés	1
----------------	---

---

Accessoirable	Oui
---------------	-----

---

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

---

Extension possible	Oui
--------------------	-----

---

Borne de mise à la terre	Oui
--------------------------	-----

---

Borne à conducteur neutre	Oui
---------------------------	-----

---

Porte pour transmission du signal	Non
-----------------------------------	-----

---

### Standards

---

GWT tenue au fil incandescent	750 °C
-------------------------------	--------

---

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

---

Classe de protection IEC-61140	II
--------------------------------	----

---

### Sécurité

---

Indice de protection IP	IP44
-------------------------	------

---

Classe de protection	classe II
----------------------	-----------