



ARC910D



**DISPOSITIVO RILEVAZIONE GUASTO D'ARCO AFDD 1P+N 10A 6KA B 2M**

**Proprietà tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	10 A
Corrente nominale a -25°C	12,02 A
Corrente nominale a -20°C	11,85 A
Corrente nominale a -15°C	11,68 A
Corrente nominale a -10°C	11,50 A
Corrente nominale a -5°C	11,33 A
Corrente nominale a 0°C	11,15 A
Corrente nominale a 5°C	10,97 A
Corrente nominale a 10°C	10,78 A
Corrente nominale a 15°C	10,59 A
Corrente nominale a 20°C	10,40 A
Corrente nominale a 25°C	10,20 A
Corrente nominale a 30°C	10 A
Corrente nominale a 35°C	9,86 A
Corrente nominale a 40°C	9,71 A
Corrente nominale a 45°C	9,56 A
Corrente nominale a 50°C	9,41 A
Corrente nominale a 55°C	9,26 A
Corrente nominale a 60 °C	9,10 A

**Architettura**

Curva	B
Numero di poli	1P+N

**Principali caratteristiche elettriche**

Potere d'interruzione nominale I <sub>cn</sub> AC secondo IEC60898-1	6 kA
--	------

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale U <sub>i</sub>	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U <sub>imp</sub>	4000 V

**Potenza**

Potenza dissipata totale	2,65 W
--------------------------	--------

**Condizioni d'uso**

Classe di limitazione di energia I <sup>2</sup> t	3
Temperatura d'esercizio	-25 - 60 °C

**Durata**

---

Numero di manovre	4000
Durata elettrica e numero di cicli	2000

---

**Installazione, montaggio**

---

Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Biconnect, Quickbusbar
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari	QuickConnect

---

**Numero di moduli**

---

Numero di moduli	2
------------------	---

---

**Serie**

---

Altezza	85 mm
Larghezza	35,50 mm
Profondità	70 mm

---